

# mikroszűrő LFMA-1/8-D-MINI


Cikkszám: 162642

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Sorozat  | D  |
| Méret  | Mini   |
| Konstruktív felépítés                                | Szálas szűrő   |
| Szűrő finomság                                       | 0.01 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                                | kézzel forgatható  |
| Üzemi nyomás   | 1 ... 16 bar   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten               | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Nemesgázok |
| Max. normál átfáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 360 l/min  |
| Min. normál átfáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 80 l/min   |
| Szűrő hatásfok                                       | 99.9999 %  |
| Csészevédő   | Fém védőkosár  |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                            |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeg hőmérséklet                                    | 1.5 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                               | -10 ... 60 °C  |
| Maradék olaj tartalom                                | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Felfogási mód  | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb       |
| Beépítési helyzet                                    | függőleges +/- 5°  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                            | G1/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                            | G1/8   |
| Material housing                                     | Horgany présöntvény  |
| Material filter                                      | bórszilikát szál   |
| Material bowl  | PC   |
| Anyag megjegyzés                                     | RoHS konform   |
| Gyártmány súlya                                      | 250 g  |