

# Reteszelő patron

## KP-8-350

Cikkszám: 178454

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Megfogási mód hatásiránnyal                | mindkét oldalon<br>Szorítás rugóval, oldás sűrített levegővel  |
| Konstruktív felépítés                      | Billenőtárcsák   |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd  |
| Operating pressure MPa                     | $\leq 1$ MPa   |
| Üzemi nyomás                               | $\leq 10$ bar  |
| Release pressure (MPa)                     | $\geq 0.3$ MPa   |
| Release pressure (bar)                     | $\geq 3$ bar   |
| Befogandó köranyag                         | 8 mm   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 80 °C  |
| Statikus tartóerő                          | 350 N  |
| Gyártmány súlya                            | 50 g   |
| Material seals                             | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material spring                            | Rugóacél   |
| Material housing                           | Alumínium<br>eloxált   |
| Material clamp jaws                        | Sárgaréz   |
| Material piston                            | POM  |