


rögzítő egység DADL-EL-Q11-50

Cikkszám: 1796637

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Az elfordítási szög beállítási tartománya	62 ... 200 deg
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Operating pressure	43.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,610 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium keményre oxidált
Material housing cover	Alumínium eloxált
Material bearing	Műanyag
Material disc	Alumínium eloxált
Material screws	Acél Horganyzott
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó