


t dugaszoló csavarzat

CRQST-M5-4

Cikkszám: 164200

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 2 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | T alak |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -15 ... 120 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 1.33 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 17 g |
| Kimenetek száma | 2 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Alkalmazható vezetékek | PFAN |
| Felfogási mód | External hex A/F 10 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 4 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Material of threaded plug | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material of threaded seal | FPM erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material release ring | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Thrust ring material | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |