

stop henger STAF-80-40-P-A-R

Cikkszám: 164894

FESTO

görgővel és beépített karimával.

Ezt a terméket folyékony halmazállapotú környezetben nem szabad alkalmazni. Egyszerűen átalakítható kettősműködésű hengerré.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	40 mm
Dugattyú átmérő	80 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd görgővel
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	lelapolt dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13,300 N
Megengedett keresztirányú erő kapcsolási műveletnél	4,000 N
Gyártmány súlya	5,350 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material cover	Alumínium
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material roll	Acél