



# lapos henger EZH-2,5/9-10-B

Cikkszám: 164991

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	6 mm azonos átmérő
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú négyzetes dugattyúrúd
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	négyzetes dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás	2.8 ... 6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10 N
Elvi minimális rugó visszaállító erő	3 N
Elvi maximális rugó visszaállító erő	4 N
Gyártmány súlya	11 g
Felfogási mód	keresztirányú furattal
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Material cover	Alumínium
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material piston rod	Réz ötvözet nikkelezett