


# gömbcsap

## VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T

Cikkszám: 1692209

FESTO

Compact flange ball valve stainless steel, 2/2-way, nominal width DN100, top flange F0710, PN16, DIN 1092-1.



### Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktív felépítés                        | 2-utú gömbcsap                                                                                                                            |
| Működtetés fajtája                           | mechanikus                                                                                                                                |
| Tömítési elv                                 | lágyszoros                                                                                                                                |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges                                                                                                                               |
| Felfogási mód                                | Vezeték beépítés                                                                                                                          |
| Armatúra csatlakozás                         | Gyűrűs ház menetes karimával                                                                                                              |
| Kapcsolási pozíció jelző                     | Horony iránya = átáramlás iránya                                                                                                          |
| Karima furatkép                              | F07<br>F10                                                                                                                                |
| Belső átmérő                                 | 96 mm                                                                                                                                     |
| NA névleges méret                            | 100                                                                                                                                       |
| Szelep funkció                               | 2/2                                                                                                                                       |
| Kézi segédműködtetés                         | nincs                                                                                                                                     |
| Áramlási irány                               | reverzáló                                                                                                                                 |
| Névleges nyomás, technológiai szelep         | 16                                                                                                                                        |
| Működtető nyomaték                           | 148 Nm                                                                                                                                    |
| A következő szabványon alapul:               | EN 1092-1<br>ISO 5211                                                                                                                     |
| Közeg                                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint<br>Nemesgázok<br>Víz - vízgőz nem<br>semleges folyadékok<br>további közegek külön kérésre |
| Közeg hőmérséklet                            | -10 ... 200 °C                                                                                                                            |
| Kv átáramlás                                 | 1,414 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform                                                                                                                              |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III                                                                                                                        |
| Material housing                             | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                                                                                        |
| Anyag szám: ház                              | 1.4408                                                                                                                                    |
| Material seals                               | PTFE<br>PTFE-erősített                                                                                                                    |
| Material ball                                | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                                                                                        |
| Anyag szám: golyó                            | 1.4408                                                                                                                                    |
| Material shaft                               | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                                                                                        |
| Anyag szám: tengely                          | 1.4401                                                                                                                                    |
| Gyártmány súlya                              | 20,600 g                                                                                                                                  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek szerint                                                                                |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment                                                                                                      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 3 - erős korróziós károsodás                                                                                                              |