

# vákuum megfogó

## ESG-200

Cikkszám: 189181

FESTO



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérő	200 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Konstrukciós felépítés	Vákuum csatlakozás felül Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítéssel hosszú magasság-kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 6
Szívókorong alak	kerek sík
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 200 °C
Vákuum csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (szilikon)