

vákuum szívókorong

ESS-80-EF

Cikkszám: 189361

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	160 mm
Névleges méret	6 mm
Szívókorong átmérő	80 mm
Szívókorong térfogat	51.61 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 5
Szívókorong alak	kör alakú, extra mély
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	275 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	148.5 N
Gyártmány súlya	141 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M10
Szín	szürke
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	acél, nikkelezve POM Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	FPM