


címző vezeték KASI-ADR

Cikkszám: 18960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	AS-Interface
Konstruktív felépítés	T-distributor with cables on both sides
Elosztófajta	2 az 1-re
Kiegészítő funkciók	Connecting the programming device to an ASInterface component via AS-i flat cable
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	AS-Interface
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Plug-in
2. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Plug-in
Elektromos csatlakozás 3, funkció	Vezérlőoldal
Elektromos csatlakozás 3, alak	kerek
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozási típus	Csatlakozó
Elektromos csatlakozás 3, kábelkimenet	Ferde
Elektromos csatlakozás 3, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
Elektromos csatlakozás 3, pólusok/erek száma	4
Elektromos csatlakozás 3, kiosztott pólusok/erek	2
Elektromos csatlakozás 3, rögzítés módja	Plug-in
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 48 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 48 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Kábel hossz 1	2.4 m
Kábel hossz 2	0.1 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábelszerkezet	2x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions

Jellemző	Érték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	2
Material cable sheath	Gumikeverék
A kábelköpeny színe	sárga
Ház színe	fekete