


# Fordító hajtómű

## DRE-50-F07-Q06-FS-O

Cikkszám: 190157

FESTO

egyszeres működésű, levegő csatlakozás VDI/VDE 3845 szerint,  
Namur szelepek közvetlenül csatlakoztathatók.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Állítómű mérete	50
Karima furatkép	F07
Fordítási szög	90 deg
Vég helyzet állítási tartománya 0°-nál	-4 ... 8 deg
Vég helyzet állítási tartománya 90°-nál	-8 ... 4 deg
Armatúra csatlakozás szabvány szerint	ISO 5211
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Záróirány	Rugóerő, záró
A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
ATEX jelölés	II 2 GD c X
ATEX környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
KBK korrózióállósági osztály	3
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Levegő fogyasztás 6 bar-nál 0°-90°-0° ciklusonként	12 l
Gyártmány súlya	12,200 g
Tengely csatlakozás	V17
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap G1/4
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz