


Lineáris modul HMPL-12- -

Cikkszám: 191181

FESTO

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Löklet	30 ... 100 mm
Dugattyú átmérő	12 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	Lökéscsillapító, lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték járom-kinematika Dugattyúrúd
Közbülső pozíciók max.száma	1
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	befogó egység a dugattyúrúdon húzó
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Max. sebesség, kifelé	≤ 1.9 m/s
Max. sebesség, befelé	≤ 1.8 m/s
Max. haladási idő	≤ 300 ms
Ismétlési pontosság	< 0,02 mm
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Hangnyomás szint	62 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	68 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	51 N
Pneumatikus csatlakozás	QSM-4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR PUR
Anyag információ, előlap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, vezető csap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált