

szögemelő megfogó HGWM-12-EO-G8

Cikkszám: 185701

FESTO

Mikro, szorító karimával.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	0.5 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	0.03 mm
Max.nyitási szög	18.5 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.02 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	egyszeres működtetésű nyitott
Megfogó funkció	Szög
Konstrukciós felépítés	Ferde sík
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3.7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.8 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Rugó visszaállító nyomaték	1.3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	64 Ncm
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	20 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	40 Ncm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	40 Ncm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	40 Ncm
Gyártmány súlya	45 g
Felfogási mód	kapcsolt
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material cover cap	POM
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material gripper jaws	erősen ötvözött acél