


vákuumgenerátor

VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-R01

Cikkszám: 193488

FESTO

Szabványos, nagy vákuum, 14 mm széles, T alak csatlakozóval és nyitott hangtompítóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	0.45 mm
Raszter méret	14 mm
Konstrukció: hangtompító	nyitott
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy vákuum Standard
Integrált funkció	Hangtompító nyitva
Konstruktív felépítés	T alak
Üzemi nyomás a max. szívóáramhoz	2.1 bar
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Üzemi nyomás a max. vákuumhoz	4.5 bar
Max.vákuum	88 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Max. szívóáram az atmoszférához képest	6.2 l/min
Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson	4.8 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál	53 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	24 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító nyitva
Vákuum csatlakozás	QS-6
Material of connecting thread	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM erősítésű
Material silencer	PE
Material transmitter nozzle	Alumínium ötvözet
Material fitting	Sárgaréz nikkelezett