

# vákuumgenerátor

## CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4



Cikkszám: 185877

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

lelököimpulzussal.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	1.4 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy vákuum
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Max.vákuum	85 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	264 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Vákuum csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény