

# kör keresztmetszetű henger

## DSNU-63-125-P-A

Cikkszám: 196015

FESTO

helyzetérzékeléshez, a véghelyzetekben rugalmas csillapító gyűrűkkel.  
Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy azok nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	125 mm
Dugattyú átmérő	63 mm
Dugattyúrúd menet	M16x1,5
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,681.9 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870.3 N
Mozgatott tömeg	772 g
Gyártmány súlya	1,995 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material cylinder barrel	erősen ötvözött acél, rozsdamentes