

kör keresztmetszetű henger

DSNU-63-320-PPV-A

Cikkszám: 196059

FESTO

pozíció érzékeléshez, beállítható véghelyzet csillapítással, különféle felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 320 mm |
| Dugattyú átmérő | 63 mm |
| Dugattyúrúd menet | M16x1,5 |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 21 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,681.9 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1,870.3 N |
| Mozgatott tömeg | 1,259 g |
| Gyártmány súlya | 2,853 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél |
| Material cylinder barrel | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |