


csatlakozó MSSD-V

Cikkszám: 33295

FESTO

mágneskercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép DIN EN 175 301, Bauform B szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Kábelkimenet	Ferde
Kábelkimenetre vonatkozó információ	180°-kal elfordítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	18 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú aljzat derékszögű aljzat Plug pattern type B to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes konstrukció, MSV
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	16 A
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábel csavarzat	Pg9
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	≤ 1.5 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Műanyag
Ház színe	fekete
Material seals	NBR