


lefúvó fojtószelep GRE-3/8

Cikkszám: 35310

FESTO

beépített szinterfém hangtompítóval, bizonyos fajta szelepek
lefúvásának fojtására.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	2,000 l/min
Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	3 ... 2,000 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Gyártmány súlya	50 g
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Sárgaréz