

gyorscsavarzat ACK-3/8-PK-9

Cikkszám: 3710

FESTO

belső menet tömítő gyűrűvel



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	8 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges Water: G thread only possible with OL sealing ring
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	12.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material sealing ring	PA erősítésű TPE-U(PU)