

gömbcsap

VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16

Cikkszám: 4745225

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-way ball valve with hand lever
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	3 NPT
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Belső átmérő	76 mm
NA névleges méret	80
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	85 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME B1.20.1
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv átáramlás	995 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	7,500 g
Engedély	CRN
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás