

gömbcsap

VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14

Cikkszám: 4802250

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 21/2", top flange F0710, PN16, clamping fitting to DIN 32676-B, electropolished.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Konstruktív felépítés | 2-utú gömbcsap |
| Működtetés fajtája | mechanikus |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | DIN 32676 szabvány szerinti csőszorító, B sorozat |
| Kapcsolási pozíció jelző | Horony iránya = áramlás iránya |
| Karima furatkép | F0710 |
| Belső átmérő | 72.1 mm |
| NA névleges méret | 65 |
| Szelep funkció | 2/2 |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 16 |
| Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep | 79 Nm |
| A következő szabványon alapul: | DIN 32676 ISO 5211 |
| Közeg | Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 200 °C |
| Kv áramlás | 897 m ³ /h |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Material housing | Nemesacél öntvény |
| Anyag szám: ház | 1.4409 |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Nemesacél öntvény |
| Anyag szám: golyó | 1.4409 |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4401 |
| Gyártmány súlya | 10,680 g |
| Engedély | 3-A Sanitary CRN |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |