

többszörös elosztó

QSLV2-1/4-1/4-U

Cikkszám: 190769

FESTO

360°-ban elfordítható, kétszeres.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 3.4 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Csomagolási egység | 1 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 14 Nm |
| Gyártmány súlya | 34 g |
| Kimenetek száma | 2 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/4 NPT külső menet |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/4" külső átmérőjű csőhöz |
| Ambient temperature Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Material of threaded plug | Nikkelezett réz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |