


többszörös elosztó QSLV6-1/8-5/32-U

Cikkszám: 190801

FESTO

360°-ban elfordítható, hatszoros.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2.3 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Csomagolási egység	1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	8 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Kimenetek száma	6
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	1/8 NPT külső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes