

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1-D-7-O-DI-MAXI

Cikkszám: 192385

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kimenő nyomás max. 7 bar, fém védőkosárral, manométer nélkül. Kézi kondenzátum leeresztéssel. Közvetlen vezérlésű nyomásszabályozó szelep.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Maxi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | G1/4 előkészítve |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.4 bar |
| Normál névleges átáramlás | 7,800 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,600 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |