



vákuumgenerátor

VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

Cikkszám: 526163

FESTO

standard, nagy vákuum, 18 mm széles, T idom dugaszolható csatlakozóval. Vákuum csatlakozás külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	0.95 mm
Raszter méret	18 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy elszívási térfogatáram Standard
Konstrukciós felépítés	T alak
Üzemi nyomás a max. szívóáramhoz	4 bar
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Max. szívóáram az atmoszférához képest	62.7 l/min
Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson	0.46 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	33 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 3	QS-8
Vákuum csatlakozás	G1/4
Material of connecting thread	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM erősítésű
Material transmitter nozzle	Alumínium ötvözet
Material fitting	Sárgaréz nikkelezett