


Szervomotor MTR-AC-55-3S-GA

Cikkszám: 526725

FESTO

hajtással.



Adatlap

Jellemző	Érték
Elfordítási játék	≤ 0.33 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Gear unit ratio	4:1
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Névleges hajtó fordulatszám, hajtómű, 50% bekapcsolási időtartamnál	1,125 1/min
Névleges hajtó fordulatszám, hajtómű, 100% bekapcsolási időtartamnál	1,100 1/min
Max.fordulatszám	8,090 1/min
Névleges fordulatszám	6,800 1/min
Tartós nyugalmi állapotú áram	2.15 A
Szigetelés védelmi osztály	F
Motor állandó	0.457 Nm/A
Motor névleges teljesítménye	468 W
Névleges feszültség, DC	325 V
Névleges áram, motor	1.4 A
Csúcsáram	6.4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	max. 90 %
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	3.293 kgcm ²
Hajtómű kimeneti nyomaték	2.5 Nm
Hajtómű hatásfok	0.95
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.093 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.2 kgcm ²
Névleges forgató nyomaték	0.66 Nm
Forgató nyomaték csúcs	2.8 Nm
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.98 Nm
Csavaró merevség	≤ 1.5 Nm/arc
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	600 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	500 N
Gyártmány súlya	2,400 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó