

# bekapcsoló szelep HEP-3/8-D-MINI



Cikkszám: 193245

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sűrített levegő előkészítő egységekhez.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Működtetés fajtája	pneumatikus
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	nincs
Visszaállítási fajtája	mechanikus rugó
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 16 bar
C érték	7.7 l/sbar
b érték	0.3
Normál névleges átáramlás	1,600 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	nem visszafordítható
Gyártmány súlya	223 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény