

Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

MSB4-1/4:H3N3M1-WP

Cikkszám: 531097

FESTO

Részei: szűrő, nyomásszabályozó szelep, olajozó, szerelőlap falra szereléshez. Maximális kimenő nyomás 12 bar, 5 µm-es szűrő, manométerrel, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Nyomásszabályozó szelep manométerrel Standard szűrő Standard ködolajozó
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	1.5 ... 14 bar
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,000 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC