

lengőfej CRSGS-M16X1,5

Cikkszám: 195584

FESTO

hatlapú anyával, gömbcsapágyazású lengő henger felfogáshoz
(dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8139 szerint.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|------------------------------|
| Méret | M16x1,5 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 265 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of outer ring | erősen ötvözött acél |
| Material housing | erősen ötvözött acél |
| Material of inner ring | erősen ötvözött acél |
| Material nut | erősen ötvözött acél |