


vákuumgenerátor

VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-R01-B

Cikkszám: 532623

FESTO

kilőkő impulzussal és beépített mágnesszeleppel. Szabványos, nagy szívóteljesítmény, 14 mm széles, T alak csatlakozó dugóval és nyitott hangtompítóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	0.45 mm
Raszter méret	14 mm
Konstrukció: hangtompító	nyitott
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	Standard nagy szívási térfogat
Kézi segédműködtetés	nyomó
Integrált funkció	Kilőkő impulzusszelep, pneumatikus Bekapcsoló szelep, elektromos Hangtompító nyitva
Konstrukciós felépítés	T alak
Szelepfunkció	2/2
Üzemi nyomás a max. szívóáramhoz	5 bar
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Max. szívóáram az atmoszférához képest	13.6 l/min
Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson	1.97 s
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Villamos teljesítményfelvétel	1.2 W
Ciklusidő	100 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál	52 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	62 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínnel tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító nyitva
Vákuum csatlakozás	QS-6
Material of connecting thread	Alumínium ötvözet, eloxált
Anyagmegjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA erősítésű POM erősítésű
Material silencer	PE

Jellemző	Érték
Material screws	Acél
Material transmitter nozzle	Alumínium ötvözet
Material fitting	Sárgaréz nikkelezett