


# busz csomópont CPX-FB13

Cikkszám: 195740

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Protokoll	Profibus DP
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	115 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű PC
Gyártmány specifikus LED kijelző	M: Modify, paraméterezés PL: terhelés táplálás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: rendszerhiba
Busz specifikus LED kijelző	BF: Busz hiba
Készülék-orientált diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics Kisfeszültségű modulok Diagnostics memory
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Feldbus interfész	2x M12x1, 5-pólusú, B-kódolású Sub-D csatlakozó, 9-pólusú Sub-D csatlakozó dugó, összeszerelhető
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	64 Byte
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	64 Byte
Paraméterezés	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Rendszer paraméterek
Baud ráta	96 ... 12000 kbit/s
Konfigurálási támogatás	GSD fájl
Kiegészítő funkciók	- aciklikus adathozzáférés "DPV1"-en keresztül Csatornavonatkozású diagnózis terepi buszon keresztül Szöveges start-up paraméterezés ipari buszon keresztül A rendszer státusza a folyamat adatokkal leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész az operátor panelhez
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 200 mA
Kommunikáció típusa	DPV0: ciklikus kommunikáció DPV1: Aciklikus kommunikáció