

# mikroszűrő LFMA-3/8-D-MINI-DA-A


Cikkszám: 532855

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm-es szűrőpatron, fém védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, automatikus kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	450 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	100 l/min
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Csészevédő	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Material housing	Horgany présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	368 g