


csatlakozó kábel

VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

Cikkszám: 533504

FESTO

az MPA-S szelepszígeten lévő többpólusú csatlakozóhoz,
energialánchoz alkalmas.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	DIN 41652
Vezetékmegnevezés	tartozékokkal
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	237 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	3x M3 screws
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	21 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	35 mm
Kábel csavarzat	M20x1,5
Kábel átmérő	7 mm
Kábelszerkezet	10x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)

Jellemző	Érték
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Ház színe	szürke
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötívözet