

# fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-QS-8-RS-D

Cikkszám: 534339

FESTO

recés csavarral és ellenanyával.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható külső menettel
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	475 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	325 ... 500 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 ... 760 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	5 Nm
Gyártmány súlya	50 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet eloxált
Material release ring	POM
Material knurled head	Alumínium ötvözet eloxált
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material swivel fitting	Horgany présöntvény