

# Precíziós nyomákszabályozó szelep MS6-LRPB-1/2-D4-A8-BD

Cikkszám: 534868

FESTO

indirekt vezérlésű szabályozó, üzemi nyomás 2,5 bar-ig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	elővezérelt precíziós membrános szabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Nyomás látjelző	G1/8" előkészítve
Üzemi nyomás	1 ... 14 bar
Nyomákszabályozási tartomány	0.05 ... 2.5 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.02 bar
Átáramlás, szekunder lefúvás	>= 450 l/min
Normál névleges átáramlás	>= 2,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,000 g
Felfogási mód	választható/egyéb Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium