

vákuum szívókorong

VAS-8-M5-NBR

Cikkszám: 34588

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Hatékony szívóátmérő	5.5 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	1.6 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	1.6 N
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	M5
Szín	fekete
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR