

finomszűrő MS6-LFM-1/4-BRM-DA

Cikkszám: 536833

FESTO

1 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, differenciál nyomás kijelzővel, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	6
Konstrukciós felépítés	Szálas szűrő
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	950 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	140 l/min
Szűrő hatásfok	99.99 %
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm ³
Csészevédő	Műanyag védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Material housing	Alumínium présöntvény
Material filter	bórszilikát szál
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Gyártmány súlya	600 g