


Finomszűrő MS6-LFM-3/8-BUV-DA

Cikkszám: 536846

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, differenciálynomás-kijelzővel, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	1 µm
Szűrő hatásfok	99.99 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Max.kondenzátum mennyiség	38 cm ³
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Differenciál nyomás jelző	Optikai kijelző
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	950 l/min
Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	140 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [2:7:3] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	820 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet