


# csatlakozólap

## VABS-S7-RB-B-G14-V14-A

Cikkszám: 3580505

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Karima 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium, ematal bevonatos
Material seals	NBR