


# mágnestekerics

## MSFW-110-50/60-EX

Cikkszám: 536933

FESTO

Peremes anyával és rugós alátéttel.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 ms
Teljesítmény tényező $\cos \{\phi\}$	0.7
Tekerics jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 9 VA, tartó teljesítmény: 7 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 5 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-kategória Gáz	II 3G
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA IIC T4 X Gc
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.4 Nm
Gyártmány súlya	55 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz