

# többszörös csatlakozólap

## CPV10-VI-P4-M7-D


Cikkszám: 538812

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPV szelepszigethez.](#)

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Tanúsítványt kiállító hely	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb IIC Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	150 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Free of copper
Material seals	NBR
Material plate	Alumínium ötvözet