


# handling modul HSW-16-AS-SD

Cikkszám: 540239

FESTO

Pick and Place alkatrészek 90°-ban történő elfordításához, hajtómű nélküli, csapággal és csappal, védőfedéllel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	20 ... 35 mm
Méret	16
Max. lineáris löket 90° fordítási szögnél	175/175 mm
Z löket	80 ... 100 mm
Csillapítás	Zajcsökkentés pufferen keresztül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Hajtómű csap Lineáris vezeték plusz forgócsapágyazás kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték a hajtótengelyen	2.5 Nm
Max.tengelyirányú erő a hajtótengelyen	30 N
Max. Mx nyomaték	2.5 Nm
Max. My nyomaték	2.5 Nm
Max. Mz nyomaték	2.5 Nm
Maximális hasznos terhelés	1.5 kg
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	75 N
Max. folyamat erő Y irányban	50 N
Gyártmány súlya	5,200 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központozító hüvellyel
Material stops	erősen ötvözött acél
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material spring pressure piece	erősen ötvözött acél
Material sub-base	Alumínium ötvözet eloxált
Material bracket	Alumínium ötvözet eloxált
Material cross-guide	Nemesíthető acél
Material swivel lever	Edzett acél barnított
Material slotted guide plate	Edzett acél edzett
Material sensor rail	Alumínium ötvözet eloxált
Material bar	Alumínium ötvözet eloxált
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél