


Lineáris portál DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

Cikkszám: 542997

FESTO

elektromos fogasszíj hajtású vezető tengelyes tengelyből és elektromos portálból áll, dinamikus pozícionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 2.0
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-18
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos DGEA fogasszíj
Középhegyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középhegyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-25-ZR-KF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel
Középhegyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhegyzetben, Y tengely	± 0,1 mm