


csatlakozó

NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Cikkszám: 543109

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Gyártmány súlya	44.3 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 4 pólusú, D kódolású, árnyékolható
Dugó kódolás	D
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros kapocs, árnyékolható
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Átviteli tulajdonságok	DIN EN 50173 / CAT 5
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 ... 0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Cink présöntvény, horganyzott
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott