

sűrített levegő előkészítő egység kombináció



MSB4N-1/4:C3J3F3-WP

Cikkszám: 543562

FESTO

Részei: kézi bekapcsoló szelep, szűrő-szabályozó szelep, elágaztató modul nyomáskapcsolóval, kijelző nélkül, felfogó lap falra szereléshez.

Maximális kimenő nyomás 12 bar, 5 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozógomb, műanyag csésze műanyag kosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstrukciós felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel Proporcionális standard közbülső olajozó
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással visszárammal
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.8 ... 14 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.3 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,250 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,500 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPT
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	PC