


# be-/kimeneti modul CPX-8DE-8DA

Cikkszám: 526257

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz, 8 digitális bemenet, 8 digitális kimenet.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	48 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	A csatlakozó tömbtől függ
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű PC
LED kijelzők	1 group diagnostics 16 channel status
Diagnózis	Short circuit/overload per channel Üzeminél kisebb feszültség kimenetek
Kimenetek száma	8
Paraméterezés	Input debounce time Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Típ. 22 mA
Bemenetek száma	8
Bemeneti jelleggörbe	IEC1131-T2
Saját prellmentesítési idő	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms paraméterezhető)
Bemenetek max. összárama modulonként	0.7 A
Jelleggörbe, kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika, kimenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Kimenetek max. összárama modulonként	4 A
Max. áramellátás csatornánként	0,5 A (12 W lámpa terhelés)
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	Kimenetek - Igen, közbenső táplálás alkalmazása esetén
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték csatornánként