



adagoló zsilip HPV-14-20-A

Cikkszám: 529351

FESTO

Beépített érzékelők: SME-8-.../ SMT-8-... .A ZBH központosító hüvelyekkel optimálisan és pontosan illeszthetők.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	20 mm
Dugattyú átmérő	14 mm
Max.kicserélési pontosság	0.3 mm
Max.nyomócsap játék, Sx	0.05 mm
Max.nyomócsap játék, Sz	0.03 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax	0.12 deg
Max.megfogó pofa szög játék, ay	0.2 deg
Max.megfogó pofa szög játék, az	0.175 deg
Külső ujj felfogás	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Ikerdugattyú Dugattyúrúd Záró tolattyú elfordulás ellen biztosított
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
fél ütem	111.5 ms
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Négylapú vezeték
Ciklusidő	223 ms
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max.erő az ujjon, Fz, statikus	100 N
Max. nyomaték az ujjon Mr statikus	5 Nm
Max.nyomaték az ujjon, Mx, statikus	5 Nm
Max.nyomaték az ujjon, My, dinamikus	5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	75 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	90 N
Gyártmány súlya	290 g
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	150 g
Alternatív csatlakozások	M5
Felfogási mód	Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5