


nyomásszabályozó szelep MS4-LR-1/8-D5-AS

Cikkszám: 529421

FESTO

Maximális kimenő nyomás 4 bar, manométerrel, zárható szabályozó gomb, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Operating pressure MPa | 0.08 ... 1.4 MPa |
| Üzemi nyomás | 0.8 ... 14 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.3 ... 4 bar |
| Max. pressure hysteresis (MPa) | 0.025 MPa |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.25 bar |
| Max. pressure hysteresis | 3.625 psi |
| Normál névleges átáramlás | 1,200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 225 g |
| Felfogási mód | Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium présöntvény |
| Material control panel | PA POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material membrane | NBR |