


Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

MSB4-1/8-FRC7:J3M1-Z

Cikkszám: 531138

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó-olajozó kombináció, maximális kimenő nyomás 12 bar, 5 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályozó manométerrel Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefűvással visszárammal |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 1.5 ... 14 bar |
| Normál névleges átáramlás | 800 l/min |
| Üzemi közeg | szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | 3.7.- DIN ISO 8573-1 szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 500 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |